



Date : 10-03-2022



MORGAN GOÉLAND 220

Chariot en polypropylène avec roues ø 100 mm

RÉF.	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0706030/MP	1	18.5	127x58x113

DESCRIPTION

Chariot de lavage et trempage en polypropylène.

Utilisation :

Pour le lavage des sols, la désinfection, le ramassage, le nettoyage des surfaces hautes.

Moyennes et grandes surfaces.

LISTE DES COMPOSANTS

0700112U : Support manche (2 pcs)
 0701428/B : Seau 28 lt, bleu (1 pce)
 0708211/1B : Seau 12 lt, bleu (1 pce)
 0708211/1R : Seau 12 lt, rouge (1 pce)
 071030010/R : Montant en métal rilsan complet avec vis (2 pcs)
 07119001/P : Petit bac central en polypropylène (2 pcs)
 071190043/B : Grille d'essorage pour seau 28 lt (1 pce)
 07127001/P : Extension de base en polypropylène (1 pce)
 07202001/P : Petite base 85x53 cm en polypropylène avec roues ø 100 mm et rondelles pare-chocs (1 pce)
 07206020/U : Insert 2x60 lt en polypropylène pour support sac 120 lt (1 pce)
 07816010/U : Support sac 120 lt en polypropylène, avec poignée de transport, attache-sacs et renforts (1 pce)

Couvercle du support sac, en option.

COMPOSITION

Polypropylène, métal rilsan



ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas - 69310 WITTELSHEIM - Tél. 03 89 55 61 71 - Fax 03 89 55 61 81 - info@dmefrance.fr - www.dme.fr

DME




Date : 10-03-2022

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Depuis 2012, nous utilisons du plastique seconde vie (plastique recyclé certifié IPPR (organisme indépendant)) dans la fabrication de nos chariots et accessoires. Notre qualité de fabrication reste inchangée car nous injectons toujours du polypropylène de classe 5, un copolymère avec une partie importante d'élastomère pour garantir une robustesse et une résistance accrue à la rupture. Notre matériel est d'autant plus écologique car il est recyclable à 100% et plusieurs fois.

ACCESOIRES EN OPTION

0700170/B : Sac en toile plastifiée 48x95 cm, 60 lt, bleu (1 pce)

0700170/R : Sac en toile plastifiée 48x95 cm, 60 lt, rouge (1 pce)

07291919R : Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-protocole intégré, rouge (1 pce)

DÉCLINAISONS

Réf : 0706030/MP : Chariot MORGAN GOÉLAND 220 avec roues ø 100 mm

Réf : 0706030/MU : Chariot MORGAN GOÉLAND 220 avec roues roues en caoutchouc ø 125 mm

**DME**

ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas - 69310 WITTELSHEIM - Tél. 03 89 55 61 71 - Fax 03 89 55 61 81 - info@dmefrance.fr - www.dme.fr

